GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4485 01	1/5	13,51	01	4010337095668
 blanc brillant	4485 03	1/10/100	13,51	01	4010337095682
 blanc satiné	4485 27	1/10	13,51	01	4010337095712
 anthracite	4485 28	1/10	14,89	11	4010337095729
 teinte alu (laqué)	4485 26	1/10	19,75	11	4010337095705
 noir mat (laqué)	4485 005	1/10	19,75	11	4010337095651
 gris mat (laqué)	4485 015	1/5	19,75	11	4010337095675
 acier inoxydable	4485 600	1/5	28,53	11	4010337095736

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Caractéristiques

- Avec bornes enfichables.
- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Entièrement compatible, remplace 0485 ..:	
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

Indications

- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
- Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
