# **GIRA** Stückliste



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| blanc brillant | 4485 70 | 1/5 | 13,07 | 01 | 4010337117971 |
| blanc satiné (laqué) | 4485 72 | 1/5 | 19,04 | 11 | 4010337117988 |
| anthracite (laqué) | 4485 73 | 1/5 | 19,04 | 11 | 4010337117957 |
| gris mat (laqué) | 4485 76 | 1/5 | 19,04 | 11 | 4010337117964 |
| noir mat (laqué) | 4485 74 | 1/5 | 19,04 | 11 | 4010337117995 |

**Caractéristiques**

- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Avec bornes enfichables.
- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs de: | 1,5 mm² à 2,5 mm² |
| Température ambiante<br>- protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C |

---

**Indications**

- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
- Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

---