

## Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)



| Spécification                                                                                            | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant         | 4485 70 | 1/5 | 13,07          | 01 | 4010337117971 |
|  blanc satiné (laqué) | 4485 72 | 1/5 | 19,04          | 11 | 4010337117988 |
|  anthracite (laqué)   | 4485 73 | 1/5 | 19,04          | 11 | 4010337117957 |
|  gris mat (laqué)     | 4485 76 | 1/5 | 19,04          | 11 | 4010337117964 |
|  noir mat (laqué)     | 4485 74 | 1/5 | 19,04          | 11 | 4010337117995 |

### Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Avec bornes enfichables.
- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.

Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.

## Caractéristiques techniques

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Profondeur de montage:                                     | 32 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs:                                | rigide et flexible                        |
| section de raccordement                                    |                                           |
| - Pour les conducteurs de:                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Température ambiante                                       |                                           |
| - protection renforcée contre les contacts<br>accidentels: | 0 °C à +45 °C                             |

---

## Indications

- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-