



## Tastsensor 4.95, 24 V 1x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	5051 003	1	86,19	02	4010337074960
 anthracite	5051 028	1	86,19	02	4010337074977

### Caractéristiques

- Tastsensor 4.95 pour raccordement à des systèmes de commande 24 V
- Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres (verre, acier inoxydable, aluminium).
- Deux LED blanches d'état par bascule.
- Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré (PT1000).

### Caractéristiques techniques

#### mécanique

- Tension nominale: CA/CC 24 V SELV
- Intensité maximale admissible: 20 mA par bouton-poussoir
- Résistance de sortie: 880 Ω

#### LED

- Tension nominale: 24 V CC SELV
- Consommation de courant: env. 1 mA par LED

Capteur de température: PT1000, classe B

Classe de protection: III

Profondeur de montage: 16 mm

Température ambiante: -5°C à +45°C

## Indications

- Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
  - Marquage professionnel via le service de marquage [Girawww.beschriftung.gira.de/fr/](http://Girawww.beschriftung.gira.de/fr/).
  - Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
-