© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Bascule 1x sans impression avec fenêtre de contrôle System 70**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| blanc brillant | 5371 70 | 1/5 | 9,64 | 02 | 4010337127314 |
| blanc satiné (laqué) | 5371 72 | 1/5 | 14,79 | 02 | 4010337127321 |
| anthracite (laqué) | 5371 73 | 1/5 | 14,79 | 02 | 4010337127345 |
| noir mat (laqué) | 5371 74 | 1/5 | 14,79 | 02 | 4010337127338 |
| gris mat (laqué) | 5371 76 | 1/5 | 14,79 | 02 | 4010337127352 |

**Caractéristiques**

- Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One.
- Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance.
- Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
- Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Fonctions de commande

- Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
- Variation de l’intensité de l’éclairage.
- Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
- Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
- Appel de variantes d’ambiance.
- Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation.
- Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1.
- Commande d’appareils audio Sonos.
- Commande de consommateurs Hue.
- Commande de consommateurs eNet
- Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
- Fonction boost.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Température ambiante

- Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

- Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
- Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable.
- Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état.

---

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Support Gira One: | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Tension d'essai: | 4 kV (ligne de bus KNX/EIB) |
| Raccordement: | Borne de raccordement et de dérivation |
| Classe de protection: | III |
| Profondeur de montage: | 15 mm |
| Température ambiante: | -5°C à +50°C |
| Consommation de courant: | 8 - 12 mA |

---

**Indications**

- Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP)
- Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.

---