© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Actionneur variateur radio eNet 1x Mini 20 – 250 W/VA



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5420 00	1/5	156,20	42	4010337774143

Caractéristiques

- L’actionneur variateur radio eNet permet de commuter et de faire varier différentes charges électriques.
- Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
- Enclenchement ménageant la lampe.
- Luminosité d'enclenchement et luminosité minimale mémorisables pour chaque sortie.
- Exploitation d'ambiances.
- Affichage d'état par LED.
- Message de confirmation d'état aux capteurs radiofréquence eNet.
- Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
- Réglage automatique ou manuel du procédé de variation.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipée:	max. 1,5 W
En attente:	max. 0,5 W
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Puissance de raccordement	
- Lampes à incandescence:	20 à 250 W
- Halogène HT:	20 à 250 W
- Transformateur bobiné:	20 à 250 VA
- Transfo bobiné avec LED BT:	20 à 100 VA
- Transformateur électronique:	20 à 250 W
- Transformateur électronique avec LED BT:	Type 20 jusqu’à 100 W
- Lampes LED:	Type 3 jusqu’à 70 W
- Tube fluorescent compact:	Type 3 jusqu’à 70 W
section de raccordement:	4 mm² max.
Fréquence radio:	de 868,0 à 868,6 MHz

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Portée (champ libre):	env. 100 m
Dimensions:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Indications

- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.