© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Émetteur universel radio eNet 2x Mini



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5453 00	1/5	86,21	42	4010337774310

Caractéristiques

- Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
- L'émetteur universel radio eNet permet de transmettre des ordres de commutation, de variation et de commande de store à des récepteurs radio eNet appropriés.
- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
- Détection de niveaux et changements de tension à l'entrée.
- Raccordement d'une LED d'état externe.
- Affichage de l'état de transmission.
- Modes de fonctionnement : Commutation/variation/store 1x, fonction automatique 1x, commutation/variation/mode bouton-poussoir 2x, fonction automatique 2x.

Caractéristiques techniques

Température ambiante:	-5°C à +45°C
Fréquence radio:	868,3 MHz
Portée (champ libre):	env. 100 m
Tension nominale:	110 V à 230 V CA, 50/60 Hz
En attente:	0,5 W
Entrées	
- Longueur de câble:	100 m max.
- Courant d'entrée:	2 mA
- Durée du signal:	min. 200 ms
Sortie LED d'état	
- Tension nominale:	AC 110 V à 230 V
- Courant de sortie:	40 mA
Dimensions:	Ø 53,0 H 23,0 mm

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.