© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Interface de données IP DCS



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	5500 000	1	339,53	10	4010337052685

Caractéristiques

- L’interface de données sert à rendre la mise en service actuelle du bouton-poussoir plus confortable au moyen d’un PC/d’un ordinateur portable et de connecter le bus 2 fils à l’IP.
- Élaboration via le Gira Project Assistant (GAP).
- Mise en service de projets d'envergure.
- Lecture des données d'élaboration des installations existantes.
- Connexion du bus 2 fils Gira à l’IP.
- Adapté uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension	
- Bus 2 fils:	24 V CC ±2 V
- alimentation supplémentaire:	DC 12 V à 26 V
- Consommation de courant:	max. 5 mA
Raccordements	
- Bus 2 fils:	2 x borne à fiche
- alimentation supplémentaire:	2 x borne à fiche
Affichage optique	
- Mode:	Orange
- Fonct./Prog.:	vert
Communication IP:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Température ambiante:	-5°C à +45°C
Humidité de l'air:	93 % d’humidité relative
Classe de protection:	III (conformément à la norme CEI 61140)

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Dimensions

Unités modulaires (UM):	2