
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module de touche d appel System 106 4x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 acier inoxydable	5534 920	1	289,73	20	4010337022527
 aluminium	5534 926	-	-	-	4010337022558
 aluminium (anodisé)	5534 916	1	246,47	20	4010337137986
 blanc trafic (laqué)	5534 902	1	246,47	20	4010337022510
 acier inoxydable V4A	5534 914	1	379,40	20	4010337091998
 Bronze (PVD)	5534 921	1	379,40	20	4010337100898
 noir mat (laqué)	5534 925	1	379,40	20	4010337100737

Le System 106 Gira est le nouveau système d installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l hospitalité commence dès la porte d entrée. Du module de touches d appel au module vocal, au module caméra et au module d information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d ensemble harmonisée. Des touches d appel rétroéclairées avec zone d inscription assurent une bonne lisibilité dans l obscurité et ont une apparence attrayante.Adaptation individuelle via structure modulaireLe System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d un module.Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l apparence de l installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.Matériaux de haute qualitéLes modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d affichage (DIN 18040) disposent d une cache en verre noir.Installation simple et montage par étapesLe système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu on en aura besoin.Possibilités d inscription individuelleLes modules de touches d appel et les modules d information peuvent être pourvus d inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

- Bouton-poussoir d'appel agréable à utiliser, avec protection contre le vandalisme et les rayures.
- Il suffit de remplacer les touches pour modifier les fonctions, en passant par exemple de 2x à 4x.
- Plusieurs variations de marquages possibles.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension	
- Système:	via câble plat, 10 pôles
Puissance absorbée	
- Maximale:	160 mW
- Mode veille:	14 mW
Raccordements	
- Système:	2 x barrette de connexion
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Indice de protection:	IP54

Indications

- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
