GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module vocal System 106



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
acier inoxydable	5563 920	1	386,90	20	4010337022428
aluminium	5563 926	-	-	-	4010337022411
aluminium (anodisé)	5563 916	1	314,62	20	4010337137948
blanc trafic (laqué)	5563 902	1	314,62	20	4010337022404
acier inoxydable V4A	5563 914	1	483,61	20	4010337091950
Bronze (PVD)	5563 921	1	483,61	20	4010337100850
noir mat (laqué)	5563 925	1	483,61	20	4010337100690

Le System 106 Gira est le nouveau système d installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l hospitalité commence dès la porte d entrée. Du module de touches d appel au module vocal, au module caméra et au module d information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d ensemble harmonisée. Des touches d appel rétroéclairées avec zone d inscription assurent une bonne lisibilité dans l obscurité et ont une apparence attrayante.Adaptation individuelle via structure modulaireLe System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d un module.Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l apparence de l installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.Matériaux de haute qualitéLes modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d affichage (DIN 18040) disposent d une cache en verre noir.Installation simple et montage par étapesLe système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu on en aura besoin.Possibilités d inscription individuelleLes modules de touches d appel et les modules d information peuvent être pourvus d inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

- La fonction mains libres permet la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
- Alimentation en tension via bus à deux câbles. Raccord supplémentaire pour AS (p.ex. requis à partir d'un 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module de station de porte) sont alimentés via le module vocal.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension	
- Système:	Câble plat, 10 poles
- Bus 2 fils:	via appareil de commande ou AS (DC 24 V 300 mA)
Puissance absorbée	
- Maximale:	1 W
- Mode veille:	200 mW
Raccordements	
- Bus 2 fils:	1 x borne à fiche
- AS:	1 x borne à fiche
- Système:	2 x barrette de connexion
- Vidéo (analogique):	1 x barrette de connexion
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Classe de protection:	IP54
