© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module de station de porte System 106



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 acier inoxydable	5565 920	1	433,76	20	4010337022480
 aluminium	5565 926	-	-	-	4010337022473
 blanc trafic (laqué)	5565 902	1	388,23	20	4010337022466
 acier inoxydable V4A	5565 914	1	542,20	20	4010337091936
 aluminium (anodisé)	5565 916	1	388,23	20	4010337137924
 Bronze (PVD)	5565 921	1	542,20	20	4010337100836
 noir mat (laqué)	5565 925	1	542,20	20	4010337100676

Le System 106 Gira est le nouveau système d installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l hospitalité commence dès la porte d entrée. Du module de touches d appel au module vocal, au module caméra et au module d information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d ensemble harmonisée. Des touches d appel rétroéclairées avec zone d inscription assurent une bonne lisibilité dans l obscurité et ont une apparence attrayante.Adaptation individuelle via structure modulaireLe System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d un module.Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l apparence de l installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.Matériaux de haute qualitéLes modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d affichage (DIN 18040) disposent d une cache en verre noir.Installation simple et montage par étapesLe système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu on en aura besoin.Possibilités d inscription individuelleLes modules de touches d appel et les modules d information peuvent être pourvus d inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

- Module vocal compact avec bouton-poussoir d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
- Alimentation en tension via bus à deux câbles. Raccord supplémentaire pour AS (p.ex. requis à partir d'un 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés via le module de station de porte.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension	
- Système:	Câble plat, 10 poles
- Bus 2 fils:	via appareil de commande ou AS (DC 24 V 300 mA)
Puissance absorbée	
- Maximale:	1 W
- Mode veille:	240 mW
Raccordements	
- Bus 2 câbles:	1 x borne à fiche
- AS:	1 x borne à fiche
- Système:	2 x barrette de connexion
- Vidéo (analogique):	1 x barrette de connexion
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Classe de protection:	IP54

Indications

- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
