© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module vocal IP System 106



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 acier inoxydable	5592 920	1	558,96	30	4010337112754
 aluminium (anodisé)	5592 916	1	490,15	30	4010337138136
 blanc trafic (laqué)	5592 902	1	459,87	30	4010337112778
 acier inoxydable V4A	5592 914	1	661,19	30	4010337112785
 Bronze (PVD)	5592 921	1	661,19	30	4010337112792
 noir mat (laqué)	5592 925	1	661,19	30	4010337112808

Caractéristiques

- Compatible avec les systèmes de communication de porte IP.
- Le module vocal IP permet une communication audio de haute qualité entre l’intérieur et l’extérieur en qualité HD avec fonction mains libres en duplex intégral.
- Les deux microphones intégrés et le haut-parleur résistant aux intempéries assurent une communication claire, même en cas de fort bruit ambiant, efficacement éliminé par la technologie de réduction active du bruit (Active Noise Cancelling, ANC).
- L’alimentation en tension est assurée par Power over Ethernet (PoE).
- Tous les autres modules du System 106 de la station de porte sont alimentés en tension par le module vocal IP.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	PoE via RJ45Norme PoE IEEE 802.3af-2003,Norme PoE IEEE 802.3at-2009,Norme PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Seuls les injecteurs de courant d’une puissance de sortie maximale de 30 W doivent être utilisés.
Classe de protection:	III (TBTS)
Puissance absorbée	
- État de repos:	1,75 W
- État de communication audio:	2,50 W
- État de communication vidéo:	2,76 W
Raccordements	
- Réseau et alimentation PoE:	RJ45(À utiliser uniquement avec le câble à fiche fourni)
- Composants vidéo:	1 x raccordement de module caméra1 x raccordement de module d’affichage d’appel
- Système:	2 x barrette de connexion
Température ambiante:	-20 °C à +50 °C
Dimensions en mm:	l 106,5 x H 106,5 x P 28,7