© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Attuatore On/Off SdC**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  AMG | 1289 00 | 1 | 163,53 | 18 | 4010337289005 |

**Caratteristiche**

- Attuatore On/Off per commutare la luce, comandare l’apriporta di porte secondarie o altre funzioni mediante il bus di citofonia Gira.
- Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero 230 V / 10 A mediante il bus bifilare.
- L’attuatore On/Off può essere controllato tramite:i pulsanti “Porta” e “Luce” del citofono interno,il tasto di chiamata del citofono esterno,il tasto di chiamata del citofono interno.
- L'attuatore On/Off può funzionare in cinque modi operativi diversi: Commutazione, timer/s, timer/min, impulso e apriporta.
- Funzione impulso per il comando di interruttori automatici vano scala esistente.
- Ingresso binario per la commutazione di funzioni mediante un pulsante meccanico collegato.
- Tempo di intervento impostabile da 1 s a 10 s o da 1 min a 10 min a seconda della funzione impostata.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Alimentazione di tensione: | tramite bus bifilare |
| Contatto relè a potenziale zero<br>- A scelta: | 2 A a 30 V DC |
| Numero di pulsanti di chiamata apprendibili: | max. 16 |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |

**Avvisi**

- L'attuatore On/Off è previsto per il montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un comune distributore sopra intonaco.
- Con questo componente è possibile realizzare sistemi di citofonia con più di 30 utenze.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Unità di larghezza (TE): | 2 |