© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo dimmer rotativo LED universale System 3000 Standard



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2450 00	1/5	95,17	02	4010337031406

Caratteristiche

- Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
- Impostazione automatica del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
- Accensione delicata per la lampada.
- Luminosità all'accensione memorizzabile in modo permanente.
- Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
- Luminosità minima regolabile.
- Protezione elettronica da cortocircuito.
- Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
- Funzionamento con o senza neutro.
- Luminosità massima regolabile (a partire dall’indice I04).

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:	Max. 0,35 W
Potenza di collegamento a 25 °C	
- Lampade a LED AT (ritardo di fase):	tip. 3 fino a 60 W
- Lampade a LED AT (anticipo di fase):	tip. 3 fino a 120 W
- Lampada fluorescente compatta:	tip. 3 fino a 60 W
- Lampade a incandescenza:	da 20 a 210 W
- Lampade alogene AT:	da 20 a 210 W
- Trasformatori Tronic:	da 20 a 210 W
- Trasformatore elettronico con LED BT:	tip. 20 fino a 60 W
- Trasformatore con avvolgimento:	da 20 a 210 VA
- Trasformatore avvolto con LED BT:	tip. 20 fino a 60 VA
Lunghezza del cavo	
- Carico:	max 100 m
Montaggio:	in scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio:	24 mm

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Avvisi

- In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
- Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
- Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a Lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
- In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.
