© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Modulo regolatore temperatura ambiente 230 V~ con contatto di apertura



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2470 00	1/5	75,76	02	4010337104421

Caratteristiche

- Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~.
- Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
- Sensore di temperatura interno.
- Commutazione silenziosa.
- Segnale di uscita: Modulazione della larghezza d'impulso (PWM).
- Per valvole di tipo "normalmente chiuso".
- Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
- Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola).

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:	< 0,5 W
Potenza di collegamento:	max 20 W
Numero di attuatori:	Da 1 a 10Azionamento termicoCod. art. Gira: 2169 00Con altri azionamenti rispettare sempre la corrente di accensione, max 3 azionamenti!
Montaggio:	In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.