© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Modulo regolatore della temperatura ambiente 24 V~ con contatto di apertura o di chiusura, interruttore Off e spia di controllo**




| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2473 00 | 1/5 | 81,38 | 02 | 4010337104391 |

**Caratteristiche**

- Controllo degli attuatori elettrotermici per 24 V~.
- Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
- Spegnimento manuale della regolazione della temperatura.
- Terminale d'ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale.
- Terminale d'ingresso per l'attivazione della modalità di raffreddamento tramite il controllo centrale.
- Sensore di temperatura interno.
- Funzione antigelo.
- Rilevamento della caduta di temperatura (richiamo della temperatura di protezione antigelo all'apertura della finestra).
- Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
- Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse).
- Impostazione dell'offset (valore di correzione della temperatura misurata).
- Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
- Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola).

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale: | AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz |
| Stand-by: | < 0,1 W |
| Potenza di collegamento: | max 24 W |
| Numero di attuatori: | Da 1 a 5Azionamento termico da 24 V~ Cod. art. Gira: 2179 00Con altri azionamenti rispettare sempre la corrente di accensione, max 3 azionamenti! |
| Montaggio: | In scatola di installazione secondo DIN 49073 |
| Lunghezza del cavo degli ingressi: | max 100 m |
| Temperatura ambiente: | Da -5 °C a +45°C |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.