


Unità di lettura fingerprint Gira Keyless In System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro brillante	2617 03	1	762,68	10	4010337035602
bianco puro satinato	2617 27	1	762,68	10	4010337035671
antracite	2617 28	1	766,81	10	4010337035589
color alluminio	2617 26	1	772,99	10	4010337035596
nero opaco	2617 005	1	772,99	10	4010337037132
grigio opaco	2617 015	1	772,99	10	4010337084990
acciaio inox (verniciato)	2617 600	1	784,01	10	4010337035688

Caratteristiche

- Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell'accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione.
- Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione.
- Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva.
- Riconoscimento che il dito appartiene ad una persona viva.
- L'unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse.
- Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale).
- Protezione dei dati tramite processo di codifica.
- Breve tempo di reazione dall'applicazione del dito all'abilitazione:circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate,circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate.

Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca.

Le dimensioni sono simili ai modelli che oggi sono disponibili da esso.

Possibilità di sostituzione a 360° del dito.

Prezzo valido per 80 giorni con aggiornamento prezzi 11/25.

- Indicazione di stato a LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando.

- Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere

Ingressi e uscite

- Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione

- da alimentazione di tensione per sistema di citofonia:	DC 24 V ±10%
- dal sistema di citofonia:	DC 26 V ± 2 V

relè

- Numero:	2
- Contatti:	1 commutatore a potenziale zero
- Caricabilità:	AC/DC 24 V / 1,6 A

Collegamenti

- Cavo di collegamento di citofonia:	1 strisce di prese
- relè:	Ognuno 3 morsetti a vite
- alimentazioni ausiliarie:	2 morsetti a vite

Immunità ESD:	Fino a 15 kV
---------------	--------------

Profondità di montaggio:	33 mm
--------------------------	-------

Temperatura ambiente:	da -20 °C a +70 °C
-----------------------	--------------------

Avvisi

- Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.

- Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall'età di 6 anni.

- Possibilità di integrazione nel Profilo 55.
