

## Unità di lettura fingerprint Gira Keyless In System 70



| Specifica                                                                                                             | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante               | 2617 70   | 1  | 765,41                | 10 | 4010337115496 |
|  bianco puro satinato (verniciato) | 2617 72   | 1  | 775,72                | 10 | 4010337115502 |
|  antracite (verniciato)            | 2617 73   | 1  | 775,72                | 10 | 4010337115472 |
|  nero opaco (verniciato)           | 2617 74   | 1  | 775,72                | 10 | 4010337115519 |
|  grigio opaco (verniciato)         | 2617 76   | 1  | 775,72                | 10 | 4010337115489 |

## Caratteristiche

- Montaggio in una scatola di installazione.
- Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira.
- Per il funzionamento autonomo si impiegano contatti relè a potenziale zero integrati per azioni di comando, ad esempio per aprire porta con tensione alimentazione di tensione (ad es. comune trasformatore per suoneria).
- Messa in servizio tramite configurazione diretta senza PC o software di programmazione.

## Ingressi e uscite

- Contatto di commutazione: due relè con contatti di commutazione a potenziale zero, caricabilità 24 V AC/DC / 1,6 A.
- Due collegamenti per alimentazione di tensione.
- Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell'accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione.
- Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione.
- Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva.
- Riconoscimento che il dito appartiene ad una persona viva.
- L'unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse.
- Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale).
- Protezione dei dati tramite processo di codifica.
- Breve tempo di reazione dall'applicazione del dito all'abilitazione: circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate, circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate.

Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca.

Le misure sono valide a prezzi di listino per il periodo 11/25.

Possibilità di contatto con l'aggiornamento prezzi 11/25.

- Indicatore di stato a LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando.

- Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere

## Ingressi e uscite

- Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

---

## Dati tecnici

### Grado di protezione

- |                         |      |
|-------------------------|------|
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44:                | IP44 |

### Alimentazione di tensione

- |                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| - da alimentazione di tensione per sistema di citofonia: | DC 24 V $\pm$ 10% |
| - dal sistema di citofonia:                              | 26 V DC $\pm$ 2 V |

### relè

- |                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| - Numero:       | 2                               |
| - Contatti:     | 1 commutatore a potenziale zero |
| - Caricabilità: | 24 V AC/DC / 1,6 A              |

### Collegamenti

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Cavo di collegamento di citofonia: | 1 strisce di prese       |
| - relè:                              | Ognuno 3 morsetti a vite |
| - alimentazione aggiuntiva:          | 2 morsetti a vite        |

- |               |              |
|---------------|--------------|
| Immunità ESD: | Fino a 15 kV |
|---------------|--------------|

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profondità di montaggio: | 33 mm |
|--------------------------|-------|

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente: | da -20 °C a +70 °C |
|-----------------------|--------------------|
- 

## Avvisi

- Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
  - Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall'età di 6 anni.
  - Possibilità di integrazione nel Profilo 55.
-