

## Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55



| Specifica                                                                                                        | Cod. ord. | UI       | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante         | 4453 01   | 1/10/100 | 10,96                 | 01 | 4010337093718 |
|  bianco puro brillante        | 4453 03   | 1/10/100 | 10,96                 | 01 | 4010337093732 |
|  bianco puro satinato         | 4453 27   | 1/10/100 | 10,96                 | 01 | 4010337093763 |
|  antracite                    | 4453 28   | 1/10/100 | 12,26                 | 11 | 4010337093770 |
|  color alluminio (verniciato) | 4453 26   | 1/10     | 16,97                 | 11 | 4010337093756 |
|  nero opaco (verniciato)      | 4453 005  | 1/10/100 | 16,97                 | 11 | 4010337093701 |
|  grigio opaco (verniciato)    | 4453 015  | 1/5      | 16,97                 | 11 | 4010337093725 |
|  acciaio inox                 | 4453 600  | 1/5      | 25,33                 | 11 | 4010337093787 |

## Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

## Dati tecnici

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio:                                                        | 32 mm                                        |
| Materiale conduttore:                                                           | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da:                                  | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti<br>accidentali: | da 0 °C a +45 °C                             |

---

## Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
-