



Sensore tattile 4.95, da 24 V a 2 moduli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco	5052 003	1	99,44	02	4010337074946
 antracite	5052 028	1	99,44	02	4010337074953

Caratteristiche

- Sensore tattile 4.95 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V.
- Interfaccia di comando in materiale pregiato spesso tre millimetri (vetro, acciaio inox o alluminio).
- Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere.
- Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000).

Dati tecnici

Pulsante

- Tensione nominale: 24 VA AC/DC SELV
- Caricabilità: 20 mA per tasto
- Resistenza di uscita: 880 Ω

LED

- Tensione nominale: 24 V DC SELV
- Corrente assorbita: circa 1 mA per LED

Sensore di temperatura: PT1000, classe B

Classe di protezione: III

Profondità di montaggio: 16 mm

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

Avvisi

- Adatto solo per circuiti SELV.
 - Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
 - Il sensore tattile viene fornito con un bilanciare di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilanciari adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
-