© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Modulo dimmer LED universale System 3000 Komfort 2 moduli**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5402 00 | 1/5 | 184,99 | 02 | 4010337063827 |

**Caratteristiche**

- Due uscite indipendenti per due gruppi di lampade.
- Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
- Collegamento di apparecchi derivati possibile.
- Con il modulo apparecchio derivato trifilare System 3000 in combinazione con un pannello di comando System 3000 2 moduli, entrambe le uscite possono essere comandate in modo separato.
- Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
- Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
- Accensione delicata per la lampada.
- Luminosità all'accensione memorizzabile in modo permanente.
- Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
- Luminosità minima regolabile.
- Protezione elettronica da cortocircuito.
- Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
- Funzionamento con o senza neutro.
- Dimmer a pulsante.

Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX

- Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
- Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
- Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
- Selezione della funzione del modulo:Possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di altri dispositivi KNX come sensore.
- Luminosità massima regolabile (a partire dall’indice I03).

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Stand-by: | da 0,1 a 0,5 W |
| Potenza di uscita a 25°C per uscita<br>- Lampade a LED AT (ritardo di fase): | tip. 3 fino a 50 W |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

| | |
|---|---|
| - Lampade a LED AT (anticipo di fase): | tip. 3 fino a 100 W |
| - Lampada fluorescente compatta: | tip. 3 fino a 50 W |
| - Lampade a incandescenza: | da 20 a 210 W |
| - Lampade alogene AT: | da 20 a 210 W |
| - Trasformatori Tronic: | da 20 a 210 W |
| - Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase): | tip. 20 fino a 50 W |
| - Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase): | tip. 20 fino a 100 W |
| - Trasformatore con avvolgimento: | da 20 a 210 VA |
| - Trasformatore avvolto con LED BT: | tip. 20 fino a 50 VA |

Apparecchi derivati

| | |
|---|---|
| - Pulsanti meccanici non illuminati: | Nessun limite |
| - Modulo apparecchio derivato a 2 fili: | Nessun limite |
| - Modulo apparecchio derivato a 3 fili: | max. 10 |

Lunghezza del cavo

| | |
|---|---|
| - Carico: | max 100 m |
| - Apparecchio derivato: | max 100 m |

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 30 mm |
| Montaggio: | In scatola di installazione secondo DIN 49073 |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |

---

**Avvisi**

- In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
- Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
- Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a Lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
- In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.

---