© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Attuatore dimmer radio eNet 1 canale Mini 20 – 250 W/VA**




| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5420 00 | 1/5 | 156,20 | 42 | 4010337774143 |

**Caratteristiche**

- L'attuatore dimmer radio eNet consente la commutazione e la regolazione della luce di diversi carichi elettrici.
- Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
- Accensione delicata per la lampada.
- Luminosità all'accensione e minima memorizzabile per ogni uscita.
- Servizio scene.
- Indicazione dello stato tramite LED.
- Feedback di stato ai sensori radio eNet.
- Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
- Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza dissipata: | Max. 1,5 W |
| Stand-by: | Max. 0,5 W |
| Temperatura ambiente: | da -25 °C a +70 °C |
| Potenza di collegamento | |
| - Lampade a incandescenza: | da 20 a 250 W |
| - Lampade alogene AT: | da 20 a 250 W |
| - Trasformatore con avvolgimento: | da 20 a 250 VA |
| - Trasformatore avvolto con LED BT: | da 20 a 100 VA |
| - Trasformatore Tronic: | da 20 a 250 W |
| - Trasformatore elettronico con LED BT: | tip. 20 fino a 100 W |
| - Lampade a LED: | tip. 3 fino a 70 W |
| - Lampada fluorescente compatta: | tip. 3 fino a 70 W |
| Sezione dei conduttori: | max 4 mm² |
| Frequenza del segnale: | da 868,0 a 868,6 MHz |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

| | |
|---|---|
| Portata (campo libero): | circa 100 m |
| Dimensioni: | Ø 53,0 H 28,0 mm |

**Avvisi**

- Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.