© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Attuatore On/Off o a pulsante radio eNet 2 canali Mini**




| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5425 00 | 1/5 | 139,47 | 42 | 4010337774228 |

**Caratteristiche**

- L'attuatore On/Off o a pulsante radio eNet consente di commutare impianti di illuminazione e motori.
- Modi operativi: Attuatore On/Off o attuatore a pulsante comune alle due uscite.
- Feedback di stato al trasmettitore radio eNet.
- Servizio scene.
- Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi).

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Stand-by: | Max. 0,5 W |
| Temperatura ambiente: | da -25 °C a +70 °C |
| Potere di commutazione 230 V AC: | 16 A / AC1 |
| Potenza di collegamento | |
| - Lampade a incandescenza: | 2300 W |
| - Lampade alogene AT: | 2000 W |
| - Trasformatore con avvolgimento: | 1000 VA |
| - Trasformatore Tronic: | 1500 W |
| - Lampade fluorescenti, non rifasate: | 920 VA |
| - Lampade a LED: | tip. 500 W |
| - Lampada fluorescente compatta: | tip. 500 W |
| - Motori: | 450 W |
| - Carico capacitivo: | 690 VA (560 µF) |
| Sezione dei conduttori: | max 4 mm² |
| Frequenza del segnale: | da 868,0 a 868,6 MHz |
| Portata (campo libero): | circa 100 m |
| Dimensioni: | Ø 53,0 H 28,0 mm |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Avvisi**

- Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

---