© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Trasmettitore universale radio eNet 2 canali Mini



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5453 00	1/5	86,21	42	4010337774310

Caratteristiche

- I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziana ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
- Il trasmettitore universale radioeNet consente di trasmettere comandi di commutazione, regolazione luce o sollevamento/abbassamento veneziana a ricevitori radio eNet adatti.
- Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell'adattatore da incasso.
- Riconoscimento di livelli e di variazioni di tensione sull'ingresso.
- Collegamento di un LED di stato esterno.
- Visualizzazione dello stato di trasmissione.
- Modi operativi: Commutazione/dimmer/veneziana 1 modulo, funzione automatica 1 modulo, commutazione/dimmer/pulsante 2 moduli, funzione automatica 2 moduli.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:	868,3 MHz
Portata (campo libero):	circa 100 m
Tensione nominale:	da 110 V a 230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:	0,5 W
Ingressi	
- Lunghezza del cavo:	max 100 m
- Corrente di ingresso:	2 mA
- Durata segnale:	min. 200 ms
Uscita LED di stato	
- Tensione nominale:	110 V fino a 230 V AC
- Corrente di uscita:	40 mA
Dimensioni:	Ø 53,0 H 23,0 mm

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.