GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo tasto di chiamata System 106 2 moduli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 acciaio inox	5532 920	1	226,51	20	4010337022596
 alluminio	5532 926	-	-	-	4010337022589
 alluminio (anodizzato)	5532 916	1	203,16	20	4010337137962
 bianco traffico (verniciato)	5532 902	1	203,16	20	4010337022572
 acciaio inox V4A	5532 914	1	296,62	20	4010337091974
 Bronzo (PVD)	5532 921	1	296,62	20	4010337100874
 nero opaco (verniciato)	5532 925	1	296,62	20	4010337100713

Gira System 106 è un sistema di installazione in materiale autentico dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai modulo tasto di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un armonica immagine complessiva. I tasti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.Adattamento individuale grazie alla struttura modulareSystem 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli. Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l aspetto dell impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.Materiali

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

di alta qualitàI moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.Installazione semplice e montaggio gradualeIl sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.Diciture individualiLe scritte dei tasti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio per targhette Gira.

Caratteristiche

- Pulsante di chiamata piacevole da usare, a prova di atti vandalici e antigraffio.
- Modifiche funzionali, ad es. da 2 a 4 moduli, possono essere realizzate facilmente sostituendo i tasti.
- Sono possibili diverse varianti di diciture.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione	
- Sistema:	mediante cavo piatto, 10 poli
Potenza assorbita	
- Massimo:	160 mW
- Modalità stand-by:	14 mW
Collegamenti	
- Sistema:	2 strisce di prese
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Grado di protezione:	IP54

Avvisi

- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
