
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Set di binari di fase a 1 polo per attuatore On/Off 24 canali / attuatore veneziana 12 canali, per Gira One e KNX 6 unità binarios di fase, 4 unità calotti terminali



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 6 unità binarios di fase, 4 unità calotti terminali	8314 00	1	36,53	26	4010337123187

A seconda della parametrizzazione, l attuatore può essere utilizzato come attuatore On/Off o come attuatore veneziana. Sono possibili anche forme miste di attuatore On/Off e veneziana. Per la funzione attuatore veneziana vengono raggruppati sue uscite relè adiacenti in un uscita veneziana.

Caratteristiche

- Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziana, tapparelle, tende da sole, lucernari.
- Nel funzionamento della veneziana le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziana.
- Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziana A1 e A2, veneziana A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
- Comando manuale delle uscite.
- Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
- Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzione di ombreggiatura e ventilazione

- Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
- Regolazione opzionale dei tempi di corsa.
- Funzione di protezione solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
- Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
- Tensionamento del telo per tende da sole.
- In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
- In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
- In caso si attivi l’allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l’allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell’ingresso binario viene monitorato ciclicamente.
- Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Funzioni interruttore

- Funzionamento come contatto NO o NC.
- Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
- Funzione vano scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
- Parametrizzazione come funzione interruttore ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta.
- Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
- Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.

Dati tecnici

Supporto Gira One:	Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova:	4 kV (linea bus KNX/EIB)
Tensione nominale:	da 21 a 32 V DC SELV
Potere di commutazione:	250 V AC, 16 A / AC1
Massima corrente di accensione:	800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Capacità di carico di corrente delle uscite adiacenti:	totale 20 A
Potenza di collegamento	
- Carico ohmico:	3000 W
- Carico capacitivo:	16 A, max 140 µF
- Motori (veneziana o ventilatore):	1380 W
- Lampade a incandescenza:	2300 W
- Lampade alogene AT:	2500 W
- Lampade a LED AT:	tip. 400 W
- Trasformatore con avvolgimento:	1200 VA
- Trasformatore Tronic:	1500 W
- Lampade fluorescenti, non rifasate:	1000 VA
- Lampade fluorescenti,collegamento duo:	2300 VA
- Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:	1160 VA
- Lampade a vapori di mercurio non rifasate:	1000 W
- Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:	1160 W
Collegamenti	
- Gira One Bus:	morsetto di collegamento e di derivazione
- Carico:	Morsetti a vite (max. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)
Corrente assorbita	
- 5023 00:	5 - 25 mA
- 5028 00:	5 - 25 mA
- 5030 00:	5 - 25 mA

Avvisi

- Montaggio su guida DIN.
- Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Contenuto della fornitura

- Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.
