© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Attuatore On/Off 8 canali 16 A con azionamento manuale per KNX**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  AMG | 1006 00 | 1 | 372,74 | 26 | 4010337042181 |

Attuatori On/Off AMG con accoppiamento bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On/Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Alimentazione di tensione supplementare non necessaria.

**Caratteristiche**

- Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus o dall’indicatore di posizione dell’interruttore.
- Funzionamento come contatto NO o NC.
- Funzione interruttore centrale.
- Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus.
- Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
- I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
- Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita.
- Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita.
- Funzioni temporali (ritardo accensione/spegnimento, funzione luce vano scala, anche con funzione di preallarme).
- Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
- Funzione di memoria per scene luce.
- Contatore avanti/indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita.
- Sorveglianza degli ingressi dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza.
- Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale.
- Commutazione indipendente delle otto uscite.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Supporto KNX: | TP256 |
| Collegamenti | |
| - KNX: | morsetto di collegamento e di derivazione |
| - Carico: | Morsetti a vite |
| relè | |
| - Numero: | 8 |
| - Contatti: | Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Potere di commutazione 230 V AC: | 16 A / AC1 o 10 A / AC3 |
| Potere di commutazione AC 400 V: | 10 A / AC1 o 6 A / AC3 |
| Potere di commutazione<br>- DC: | <br>16 A / 24 V |
| Massima corrente di accensione: | 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs |
| Potenza di collegamento<br>- Carico ohmico:<br>- Carico capacitivo 230 V AC:<br>- Lampade a incandescenza:<br>- Lampade alogene AT:<br>- Trasformatore con avvolgimento:<br>- Trasformatore Tronic:<br>- Lampade fluorescenti, non rifasate:<br>- Lampade fluorescenti,collegamento duo:<br>- Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:<br>- Lampade a vapori di mercurio non rifasate:<br>- Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo: | <br>3600 W<br>16 A, max 140 µF<br>2500 W<br>2500 W<br>1200 VA<br>1500 W<br>2500 VA<br>2300 VA<br>1300 VA<br>2000 W<br>2000 W |
| Sezione dei conduttori: | max 4 mm² |

---

**Avvisi**

- Montaggio su guida DIN.
- Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

---

**Contenuto della fornitura**

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

---

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Unità di larghezza (TE): | 8 |

---