© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Videocamera esterna



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	1220 00	1	616,03	10	4010337100058

Caratteristiche

- Videocamera esterna per il montaggio a parete ed a soffitto con obiettivo variabile, illuminazione a LED IR integrata e taratura automatica del bianco.
- La videocamera può essere installata nell’area di ingresso ed integrata nel sistema di citofonia Gira mediante il gateway videocamera SdC.
- Chipset sensibile alla luce per un'immagine chiara anche in condizioni di luce debole.
- LED IR regolabili per la videosorveglianza di aree anche completamente buie.
- Modulo videocamera e scatola per un'installazione semplice e rapida.
- Modulo videocamera regolabile su tre assi.

Dati tecnici

Tensione nominale:	12 V DC +10%
Corrente assorbita	
- 12 V DC:	max 500 mA
Collegamenti:	1 video (HD-TVI, BNC), 1 video (FBAS, BNC), 1 alimentazione di tensione (DC)
Videocamera	
- Sensore dell'immagine:	1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
- Tipo:	Vario, manuale
- Obiettivo:	2,8 - 12 mm
- Risoluzione:	480 TVL
- Angolo visivo orizzontale:	28° - 85°
Commutazione giorno/notte:	Filtro IR-Cut elettromeccanico
Regolazione otturatore elettronico:	1/50 - 1/50 000 s
Controllo videocamera:	On-Screen-Display (OSD), joystick sul cavo
Illuminazione minima	
- Giorno:	0,05 lx
- Modo IR:	0 lx
LED IR:	24 LED

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Portata IR:	20 m
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +60 °C
Grado di protezione:	IP66
Umidità dell'aria:	max. 90%
Peso:	circa 660 g
Dimensioni - Videocamera esterna:	Ø126 H 100,3 mm

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.