

Sensore climatico ambiente RVC Komfort per KNX System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	2007 01	1/5	199,00	06	4010337130758
 bianco puro brillante	2007 03	1/5	199,00	06	4010337130765
 bianco puro satinato	2007 27	1/5	199,00	06	4010337130772
 antracite	2007 28	1/5	202,98	06	4010337130789
 color alluminio	2007 26	1/5	206,96	06	4010337130796
 nero opaco	2007 005	1/5	206,96	06	4010337130802
 grigio opaco	2007 015	1/5	206,96	06	4010337130819
 acciaio inox (verniciato)	2007 600	1/5	216,91	06	4010337130826

Caratteristiche

- Sensore climatico ambiente con accoppiatore bus integrato.
- Sensore della temperatura ambiente derivato per un attuatore riscaldamento con regolatore.
- Display a segmenti: visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura ridotta, riduzione notturna, Eco), stato finestra, blocco comandi, livello del ventilatore, modalità riscaldamento/raffrescamento, umidità dell'aria e stato della qualità dell'aria come semaforo configurabile.
- Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno.

Dati tecnici

Supporto KNX:	TP256
Corrente assorbita KNX:	da 8 a 14 mA
Connettore KNX:	morsetto di collegamento e di derivazione
Numero di ingressi:	4
Tensione di uscita:	5 V DC SELV
Corrente di uscita:	max 3,2 mA
Corrente LED:	2,2 mA per uscita
Lunghezza del set di cavi:	25 cm, allungabile fino a max 30 m
Classe di protezione:	III
Profondità di montaggio:	19 mm
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell'aria:	da 5 a 95% (senza condensa)

Avvisi

- KNX Data Secure compatibile.
- Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
- Progettazione e messa in servizio dell'apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).

Contenuto della fornitura

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
 - Set di cavi a 5 conduttori
-