# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Potenziometro DALI con alimentatore integrato**




| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2028 00 | - | - | - | 4010337023456 |

**Caratteristiche**

- Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
- Alimentatore di tensione integrato secondo le specifiche DALI (DIN IEC 60926) per 26 utenze DALI.
- Collegamento in parallelo di massimo 4 potenziometri DALI con alimentatore integrato per alimentare fino a 104 utenze DALI.
- È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast.
- Memorizzazione di luminosità all'accensione o di base.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza assorbita: | Max. 2 W |
| Tensione nominale DALI: | 16 V DC (tip.) |
| Corrente di uscita: | max 52 mA |
| Numero di utenze DALI: | max. 26 |
| Numero di potenziometri DALI azionabili in parallelo con alimentatore integrato: | max. 4 |
| Collegamento monofilare: | max 4 mm² |
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Avvisi**

- Nel scegliere l’alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).

---