

## Pannello del rilevatore di movimento 1,10 m Standard per KNX System 55



| Specifica                                                                                                     | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante      | 2040 01   | 1/5 | 133,58                | 06 | 4010337026808 |
|  bianco puro brillante     | 2040 03   | 1/5 | 133,58                | 06 | 4010337026815 |
|  bianco puro satinato      | 2040 27   | 1/5 | 133,58                | 06 | 4010337026822 |
|  antracite                 | 2040 28   | 1/5 | 136,38                | 06 | 4010337026839 |
|  color alluminio           | 2040 26   | 1/5 | 140,60                | 06 | 4010337026846 |
|  nero opaco                | 2040 005  | 1/5 | 140,60                | 06 | 4010337037217 |
|  grigio opaco              | 2040 015  | 1/5 | 140,60                | 06 | 4010337082965 |
|  acciaio inox (verniciato) | 2040 600  | 1/5 | 148,42                | 06 | 4010337033059 |

## Caratteristiche

- Montaggio su accoppiatore bus 3.
- Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
- Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
- Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
- Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
- Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
- Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
- Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio.
- Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
- Un blocco funzione configurabile.
- Blocco funzioni configurabile per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
- Per il blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
- Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
- Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione.
- Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
- Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
- L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
- Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.

---

## Dati tecnici

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Supporto KNX:                                   | TP256                |
| Altezza di montaggio fino a 1,10 m              |                      |
| - Area di rilevamento verso la parte anteriore: | max 32 m             |
| - Portata da ogni lato:                         | max 19 m             |
| Angolo di rilevamento:                          | 180°                 |
| Sensore di luminosità                           |                      |
| - Campo di misura:                              | da 1 a 1000 lx circa |
| Grado di protezione                             |                      |
| - System 55, Gira F100:                         | IP20                 |
| - TX_44:                                        | IP44                 |
| Temperatura ambiente:                           | da -5 °C a +45 °C    |

---

## Avvisi

- Adatto solo per l'utilizzo interno.
  - Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
-