© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Alimentazione di tensione 160 mA con induttanza integrata per KNX**




| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  AMG | 2120 00 | 1 | 172,18 | 66 | 4010337023210 |

Alimentazioni di tensione per l alimentazione di apparecchi KNX con tensione bus.

**Caratteristiche**

- Uscita con induttanza integrata per l'alimentazione di linee del bus KNX.
- Uscita 30 V DC per l'alimentazione di apparecchi supplementari.
- Ripartizione libera della corrente nominale sulle uscite.
- Pulsante di reset.
- A prova di cortocircuito.
- A prova di sovratensione.
- Protezione dal funzionamento a vuoto.
- Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione elettrica di emergenza.
- Contatto di segnalazione a potenziale zero per messaggi di funzionamento e di diagnosi.
- Possibilità di collegare direttamente in parallelo due alimentazioni di tensione dello stesso tipo per KNX per aumentare la potenza.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | |
| - AC: | AC 200 - 240 V, 50/60 Hz |
| - DC: | da 240 a 250 V DC |
| Tensione di uscita | |
| - Linea KNX: | da 28 a 31 V DC SELV |
| - Uscita supplementare: | 30 V DC |
| Uscita di segnalazione | |
| - Tensione di commutazione AC: | da 12 a 230 V AC |
| - Tensione di commutazione DC: | DC 2 - 30 V |
| - Corrente di commutazione: | da 5 mA a 2 A |
| Collegamenti | |
| - KNX: | morsetto di collegamento e di derivazione |
| - Tensione di rete: | Morsetti a vite |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Sezione dei conduttori: | max 4 mm² |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |
| Corrente di uscita: | 160 mA |
| Corrente di cortocircuito: | max 1 A |

---

**Avvisi**

- Montaggio su guida DIN.
- Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

---

**Contenuto della fornitura**

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

---

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Unità di larghezza (TE): | 4 |

---