© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Attuatore tapparella 4 canali 230 V AC con azionamento manuale per KNX**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  AMG | 2160 00 | 1 | 293,00 | 26 | 4010337101352 |

**Caratteristiche**

- Attuatore tapparella con azionamento manuale ed indicazione dello stato per ogni uscita.
- Con accoppiamento bus integrato.
- Per il comando di tapparelle elettriche con tensione di rete di 230 V AC (4 canali).
- Collegamento di più conduttori esterni.
- Comando indipendente delle quattro uscite tapparella.
- Posizione della tapparella raggiungibile direttamente.
- Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
- Segnale di risposta della posizione. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
- Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
- Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Supporto KNX: | TP256 |
| Tensione nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Tensione di commutazione AC: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Potere di commutazione 230 V AC: | 6 A / AC1 |
| Collegamenti | |
| - KNX: | morsetto di collegamento e di derivazione |
| - Carico: | Carico mediante morsetti a vite |
| Sezione dei conduttori: | max 4 mm² |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Avvisi**

- Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Montaggio su guida DIN.

---

**Contenuto della fornitura**

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

---

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Unità di larghezza (TE): | 4 |

---