© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Rilevatore di presenza Mini Komfort per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2225 00	-	-	-	4010337014690

Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rilevatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rilevatore a soffitto) o per la sorveglianza tramite telegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni o esterni. Grazie al discreto design, alla struttura particolarmente piatta ed al concetto di montaggio flessibile, i rilevatori di presenza Mini sono adatti per oggetti di alto valore architettonico.

Caratteristiche

- Montaggio estremamente piatto.
- Montaggio a innesto su controsoffitti.
- Montaggio su soffitti solidi in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali.
- Montaggio a parete in scatola di installazione sopra intonaco (accessorio opzionale).
- Il grado di protezione IP44 consente il montaggio in esterno o in ambienti umidi.
- L'anello design verniciabile consente l'adattamento cromatica alla parete o al soffitto.
- Dopo aver rimosso l'anello design, tutti gli elementi di comando (ad esempio il tasto di programmazione) dell'apparecchio sono comodamente raggiungibili dal lato anteriore. Così non è necessario smontare nulla in caso di successive operazioni di regolazione o programmazione tramite ETS.
- Dispositivo da incasso a soffitto con accoppiamento bus KNX integrato.
- Sistema di sensori PIR: tre sensori, sensore di luminosità integrato.
- Sensibilità del riconoscimento del movimento modificabile tramite regolatore.
- Sensibilità configurabile tramite ETS.
- Regolatore della sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software.
- Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
- Valutazione separata nel campo remoto dei tre sensori PIR, ognuno con campo di rilevamento di 120° con sovrapposizione.
- Azionamento manuale tramite telecomando IR.
- Massimo 5 + 2 blocchi funzione configurabili.
- Funzione impostabile per ognuno dei blocchi funzione da 1 a 5: rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza, servizio segnalazione.
- Blocco funzione 6: rilevatore di presenza con regolazione luce.
- Blocco funzione 7: sensore di luminosità con sorveglianza dei valore limite.
- Commutazione del blocco funzione, ad es. per modalità diurna/notturna o settimana/fine settimana.
- Blocchi funzione da 1 a 5: Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile.
- Modo operativo impostabile per apparecchio singolo come apparecchio principale: automatico, semiautomatico (ON manuale / OFF automatico o ON automatico / OFF manuale).
- Due uscite per blocco funzione (da 1 a 5) con funzione rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza.
- Funzioni rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza per uscita: commutazione, funzione vano scala, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modalità operativa temperatura.
- Rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza: livello crepuscolare impostabile, livello crepuscolare tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in, ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno, tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento), funzione di presenza per breve periodo, segnale di risposta del livello crepuscolare, funzione di blocco, comando manuale tramite sensore tattile (oggetto della comunicazione separato), luminosità di disattivazione (per rilevatore di presenza) tramite teach-in, misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento.
- Funzioni rilevatore di presenza con regolazione luce: combinazione con blocco funzione rilevatore di presenza o apparecchio singolo, valore nominale impostabile, assegnazione del valore nominale tramite oggetto della comunicazione esterno, modifica del valore nominale tramite oggetto della comunicazione esterno, funzione teach-in, segnale di risposta del valore nominale effettivo.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Pertanto non vengono accettate richieste di garanzia.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Dati tecnici

Supporto KNX:	TP256
Altezza di montaggio:	da 2,20 m a 5 m
Angolo di rilevamento:	360°
Altezza di montaggio 3 m - Campo di rilevamento:	 Ø circa 12 m
Sensore di luminosità - Campo di misura: - Campo di rilevamento:	 da 10 a 2000 lx 5 m Ø
Altezza di montaggio su soffitto - Anello design: - incl. lente:	 1,25 mm 4,8 mm
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +55 °C
Umidità relativa dell’aria:	da 10 a 100 % (senza condensa)
Grado di protezione:	IP44
Classe di protezione:	III
Connettore KNX:	morsetto di collegamento e di derivazione
Profondità di montaggio:	34 mm

Avvisi

- Il rilevatore di presenza Mini non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
- Articolo successivo: 2222530

Contenuto della fornitura

- Anello design piccolo in dotazione.
- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
