© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Rilevatore di fumo Dual Q incl. base 230 V



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2337 02	1/12	96,95	03	4010337033080

Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per rilevatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per rilevatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l impiego di lunga durata. Gli rilevatori di fumo Gira dell ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli rilevatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli rilevatori di fumo riconoscono tempestivamente l emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone.
L allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante.

Caratteristiche

- Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676.

Q-Label

- Lunga durata testata e riduzione dei allarmi accidentali.
- Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
- La durata della batteria è di fino a 10 anni.
- ModelloAsecondo DIN EN 14604.
- Riconoscimento KRIWAN.
- Rilevatore di fumo Dual Q con tensione di rete (230 V) per uso privato in aree residenziali. La piastra di montaggio non è prevista per questo articolo.
- La base con alimentatore integrato funge da alimentazione di tensione del rilevatore di fumo Dual Q con tensione di rete (230 V).
- Il collegamento del cavo di alimentazione o della linea di collegamento ha luogo nella base. Nel posare il rilevatore di fumo, il contatto viene stabilito automaticamente.
- In caso di interruzione di corrente, la batteria presente nel rilevatore di fumo Dual Q provvede automaticamente all’alimentazione di tensione.
- Possibilità di collegamento in rete di fino a 40 rilevatori di fumo tramite un conduttore separato.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:	da -5 °C a +55 °C
Altezza di montaggio:	max 6 m
Grado di protezione:	IP30

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Campo di applicazione:	DIN 14676
Norme:	DIN 14604
Modello:	A
Alimentazione di tensione:	230 V AC, 50 Hz tramite base
Batteria	
- Utilizzo:	solo backup
- Tipo:	U9VL-J-P
- Nr. UN:	3091
Durata della batteria:	almeno 10 anni
Segnale acustico	
- Allarme:	almeno 85 dB (A)
- Test di funzionamento:	circa 75 dB (A)
Segnale ottico	
- Base:	LED verde (230 V)
- Anello luminoso:	Il LED rosso segnala lo stato e i guasti
Peso:	circa 350 g
Dimensioni	
- Scatola:	Ø 125,0 H 77,0 mm