


## Sensotec con telecomando



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	2366 01	1	239,86	02	4010337014584
 bianco puro brillante	2366 03	1	239,86	02	4010337014386
 bianco puro satinato	2366 27	1	239,86	02	4010337014409
 antracite	2366 28	1	244,35	02	4010337014416
 color alluminio	2366 26	1	247,40	02	4010337014393
 nero opaco	2366 005	1	247,40	02	4010337037705

Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec.

## Caratteristiche

- Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti.
  - Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.).
  - Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento.
  - Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati.
  - Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciamento.
  - Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni.
  - Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento).
  - La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile.
  - Montaggio in scatola di installazione profonda.
- Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.  
Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI 1 / VDE 6008 foglio 3.  
Prezzi validi per l'Italia con aggiornamento prezzi 1/25.

- Il Sensotec è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende l'illuminazione dell'ambiente regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente.
- Un movimento all'interno del campo vicino accende l'illuminazione dell'ambiente alla luminosità massima.
- Luminosità all'accensione dell'illuminazione dell'ambiente regolabile per il rilevamento remoto.

---

## Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	230/240 V AC
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Temperatura ambiente:	da 0 °C a 50 °C
Altezza di montaggio:	1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore	
- Campo vicino:	circa 5 cm
- Campo remoto:	circa 6 m
Portata da ogni lato	
- Campo remoto:	circa 2 m
Luminosità:	da 10 a 1000 lx
Tempo di disinserimento ritardato:	da 1 s a 60 min
Collegamento morsetti a vite	
- Monofilare:	da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>
- a fili fini con capocorda:	da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>
Potenza di collegamento	
- Lampade a incandescenza:	da 4 a 300 W
- Lampade alogene AT:	da 4 a 300 W
- Lampade a LED:	tip. 4 fino a 60 W
Batteria	
- Tipo:	CR 2025, 3 V
- Nr. UN:	3091
Profondità di montaggio:	33 mm

---

## Avvisi

- Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.
-