GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Amplificatore di potenza a LED universale AMG System 3000



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	2383 00	1	155,18	02	4010337031383

Caratteristiche

- Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT.
- Il comando avviene attraverso il dimmer installato a monte.
- Alimentazione dei carichi collegati attraverso linea del carico comune.
- Protezione elettronica dalla sovratemperatura.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:	0,3 W
Potenza di collegamento a 45 °C	
- Lampade a LED AT (ritardo di fase):	50 - 100 W
- Lampade a LED AT (anticipo di fase):	200 W
- Lampade a incandescenza:	210 - 420 W
- Lampade alogene AT:	210 - 420 W
- Trasformatori Tronic:	210 - 420 W
- Trasformatore con avvolgimento:	210 - 420 VA
Lunghezza del cavo	
- Carico:	max 100 m
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Avvisi

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

- In caso di temperatura ambiente superiore a 45°C, ridurre il carico collegato.
- Il carico massimo e il numero degli amplificatori di potenza dipende dal dimmer. Nell'allegato tecnico o nelle istruzioni per l'uso si trova un elenco di riferimento.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	2
