© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Tastiera a codice Gira Keyless In System 70



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	2605 70	1	314,48	10	4010337115441
 bianco puro satinato (verniciato)	2605 72	1	325,96	10	4010337115458
 antracite (verniciato)	2605 73	1	325,96	10	4010337115427
 nero opaco (verniciato)	2605 74	1	325,96	10	4010337115465
 grigio opaco (verniciato)	2605 76	1	325,96	10	4010337115434

Caratteristiche

- Montaggio in una scatola di installazione.
- Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira.
- Per il funzionamento autonomo si impiegano contatti relè a potenziale zero integrati per azioni di comando, ad esempio per apriporta con tensione alimentazione di tensione (ad es. comune trasformatore per suoneria).
- Messa in servizio tramite configurazione diretta senza PC o software di programmazione.

Ingressi e uscite

- Contatto di commutazione: due relè con contatti di commutazione a potenziale zero, caricabilità 24 V AC/DC / 1,6 A.
- Due collegamenti per alimentazione di tensione.
- Tastiera a codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura.
- Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente.
- Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta per edifici con diverse unità abitative.
- Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata.
- Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto.
- Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti.
- Tasto speciale "F": Funzioni interruttore con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira.
- Omogenea illuminazione notturna a LED bianca delle cifre e dei caratteri speciali.
- Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore.
- La tastiera a codice può gestire fino a 255 codici.
- Possibilità di codici fino a 32 cifre.
- Segnale acustico di risposta all'azionamento dei tasti.
- Indicatore di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando.
- Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Ingressi e uscite

- Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

Dati tecnici

Grado di protezione	
- System 55, System 70:	IP20
- TX_44:	IP44
Alimentazione di tensione	
- alimentazione aggiuntiva:	24 V DC ±5%
- dal sistema dicitofonia:	26 V DC ± 2 V
relè	
- Numero:	2
- Contatti:	1 commutatore a potenziale zero
- Caricabilità:	24 V AC/DC / 1,6 A
Collegamenti	
- Cavo di collegamento di citofonia:	1 strisce di prese
- relè:	Ognuno 3 morsetti a vite
- alimentazione aggiuntiva:	2 morsetti a vite
Immunità ESD:	Fino a 16 kV
Profondità di montaggio:	35 mm
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +70 °C

Avvisi

- Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
- L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni della tastiera a codice Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.
