© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Unità di lettura fingerprint Gira Keyless In System 70**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  bianco puro brillante | 2617 70 | 1 | 765,41 | 10 | 4010337115496 |
|  bianco puro satinato (verniciato) | 2617 72 | 1 | 775,72 | 10 | 4010337115502 |
|  antracite (verniciato) | 2617 73 | 1 | 775,72 | 10 | 4010337115472 |
|  nero opaco (verniciato) | 2617 74 | 1 | 775,72 | 10 | 4010337115519 |
|  grigio opaco (verniciato) | 2617 76 | 1 | 775,72 | 10 | 4010337115489 |

**Caratteristiche**

- Montaggio in una scatola di installazione.
- Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira.
- Per il funzionamento autonomo si impiegano contatti relè a potenziale zero integrati per azioni di comando, ad esempio per apriporta con tensione alimentazione di tensione (ad es. comune trasformatore per suoneria).
- Messa in servizio tramite configurazione diretta senza PC o software di programmazione.

Ingressi e uscite

- Contatto di commutazione: due relè con contatti di commutazione a potenziale zero, caricabilità 24 V AC/DC / 1,6 A.
- Due collegamenti per alimentazione di tensione.
- Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell’accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione.
- Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione.
- Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva.
- Riconoscimento che il dito appartiene ad una persona viva.
- L’unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse.
- Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale).
- Protezione dei dati tramite processo di codifica.
- Breve tempo di reazione dall’applicazione del dito all’abilitazione:circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate,circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate.
- Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca.
- Possibilità di contatto a 360° del dito.
- Indicatore di stato a LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando.
- Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Ingressi e uscite

- Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

---

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | |
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Alimentazione di tensione | |
| - da alimentazione di tensione per sistema di citofonia: | DC 24 V ±10% |
| - dal sistema dicitofonia: | 26 V DC ± 2 V |
| relè | |
| - Numero: | 2 |
| - Contatti: | 1 commutatore a potenziale zero |
| - Caricabilità: | 24 V AC/DC / 1,6 A |
| Collegamenti | |
| - Cavo di collegamento di citofonia: | 1 strisce di prese |
| - relè: | Ognuno 3 morsetti a vite |
| - alimentazione aggiuntiva: | 2 morsetti a vite |
| Immunità ESD: | Fino a 15 kV |
| Profondità di montaggio: | 33 mm |
| Temperatura ambiente: | da -20 °C a +70 °C |

---

**Avvisi**

- Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
- Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall’età di 6 anni.
- Possibilità di integrazione nel Profilo 55.

---