# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con luce di orientamento a LED emaggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  bianco crema brillante | 4170 01 | 1/5 | 72,83 | 02 | 4010337094708 |
|  bianco puro brillante | 4170 03 | 1/5 | 72,83 | 02 | 4010337094722 |
|  bianco puro satinato | 4170 27 | 1/5 | 72,83 | 02 | 4010337094746 |
|  antracite | 4170 28 | 1/5 | 75,30 | 02 | 4010337094753 |
|  color alluminio (verniciato) | 4170 26 | 1/5 | 79,02 | 02 | 4010337094739 |
|  nero opaco (verniciato) | 4170 005 | 1/5 | 79,02 | 02 | 4010337094692 |
|  grigio opaco (verniciato) | 4170 015 | 1/5 | 79,02 | 02 | 4010337094715 |
|  acciaio inox (verniciato) | 4170 600 | 1/5 | 94,26 | 02 | 4010337094760 |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Caratteristiche**

- Presa SCHUKO con fascia luminosa integrata.
- I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.
- Il sensore crepuscolare integrato accende automaticamente la luce a LED solo al crepuscolo e la spegne quando l'illuminazione esterna è di nuovo sufficiente.
- La luce a LED è completamente integrata nella copertura, per cui non è necessario collegarla a parte.
- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Potenza assorbita | |
| - In funzione: | 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA |
| - Stand-by: | 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA |
| Intensità luminosa: | 0,2 cd |
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Temperatura ambiente: | da 0 °C a +40 °C |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori | |
| - per conduttori da: | da 1,5 mm² a 2,5 mm² |

---

**Avvisi**

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

---