GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ Morsetti a innesto



Specifica		Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	bianco puro brillante	4188 70	1/10/100	8,55	01	4010337116943
	bianco puro satinato (verniciato)	4188 72	1/10/100	14,82	11	4010337116950
	antracite (verniciato)	4188 73	1/10/100	14,82	11	4010337116929
	nero opaco (verniciato)	4188 74	1/10/100	14,82	11	4010337116967
	grigio opaco (verniciato)	4188 76	1/10/100	14,82	11	4010337116936

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Anello di supporto con messa a terra.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
