GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4414 01	1/5	20,17	01	4010337094388
 bianco puro brillante	4414 03	1/5	20,17	01	4010337094401
 bianco puro satinato	4414 27	1/5	20,17	01	4010337094425
 antracite	4414 28	1/5	21,50	11	4010337094432
 color alluminio (verniciato)	4414 26	1/5	26,45	11	4010337094418
 nero opaco (verniciato)	4414 005	1/5	26,45	11	4010337094371
 grigio opaco (verniciato)	4414 015	1/5	26,45	11	4010337094395
 acciaio inox	4414 600	1/5	36,18	11	4010337094463

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore - rigido e flessibile:	
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
