GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Presa con contatto di terra 16 A 250 V~, coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4488 01	1/10	22,26	01	4010337095804
 bianco puro brillante	4488 03	1/10	22,26	01	4010337095835
 bianco puro satinato	4488 27	1/10	22,26	01	4010337095859
 antracite	4488 28	1/10	23,64	11	4010337095866
 color alluminio (verniciato)	4488 26	1/10	28,53	11	4010337095842
 nero opaco (verniciato)	4488 005	1/10	28,53	11	4010337095798
 grigio opaco (verniciato)	4488 015	1/10	28,53	11	4010337095811
 acciaio inox	4488 600	1/5	37,30	11	4010337095873

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Caratteristiche

- Con morsetti a innesto.
- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Omologata secondo NF C 61-314 (2003).
- Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
