# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Presa con contatto di terra 16 A 250 V~, coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  bianco crema brillante | 4488 01 | 1/10 | 22,26 | 01 | 4010337095804 |
|  bianco puro brillante | 4488 03 | 1/10 | 22,26 | 01 | 4010337095835 |
|  bianco puro satinato | 4488 27 | 1/10 | 22,26 | 01 | 4010337095859 |
|  antracite | 4488 28 | 1/10 | 23,64 | 11 | 4010337095866 |
|  color alluminio (verniciato) | 4488 26 | 1/10 | 28,53 | 11 | 4010337095842 |
|  nero opaco (verniciato) | 4488 005 | 1/10 | 28,53 | 11 | 4010337095798 |
|  grigio opaco (verniciato) | 4488 015 | 1/10 | 28,53 | 11 | 4010337095811 |
|  acciaio inox | 4488 600 | 1/5 | 37,30 | 11 | 4010337095873 |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Caratteristiche**

- Con morsetti a innesto.
- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da: | da 1,5 mm² a 2,5 mm² |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti accidentali: | da 0 °C a +45 °C |

---

**Avvisi**

- Omologata secondo NF C 61-314 (2003).
- Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

---