

Presca SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	4755 70	1/5	11,18	01	4010337117513
 bianco puro satinato (verniciato)	4755 72	1/5	17,19	11	4010337117520
 antracite (verniciato)	4755 73	1/5	17,19	11	4010337117490
 nero opaco (verniciato)	4755 74	1/5	17,19	11	4010337117537
 grigio opaco (verniciato)	4755 76	1/5	17,19	11	4010337117506

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 32 mm

Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
 - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
-