© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Sensore tattile 4.95 da 24 V a 1 modulo**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| bianco | 5051 003 | 1 | 89,47 | 02 | 4010337074960 |
| antracite | 5051 028 | 1 | 89,47 | 02 | 4010337074977 |

**Caratteristiche**

- Sensore tattile 4.95 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V.
- Interfaccia di comando in materiale pregiato spesso tre millimetri (vetro, acciaio inox o alluminio).
- Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere.
- Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000).

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Pulsante | |
| - Tensione nominale: | 24 VA AC/DC SELV |
| - Caricabilità: | 20 mA per tasto |
| - Resistenza di uscita: | 880 Ω |
| LED | |
| - Tensione nominale: | 24 V DC SELV |
| - Corrente assorbita: | circa 1 mA per LED |
| Sensore di temperatura: | PT1000, classe B |
| Classe di protezione: | III |
| Profondità di montaggio: | 16 mm |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Avvisi**

- Adatto solo per circuiti SELV.
- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
- Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

---