© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Sensore tattile 4.95 da 24 V a 4 moduli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco	5054 003	1	116,97	02	4010337074922
 antracite	5054 028	1	116,97	02	4010337074939

Caratteristiche

- Sensore tattile 4.95 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V.
- Interfaccia di comando in materiale pregiato spesso tre millimetri (vetro, acciaio inox o alluminio).
- Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere.
- Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000).

Dati tecnici

Pulsante	
- Tensione nominale:	24 VA AC/DC SELV
- Caricabilità:	20 mA per tasto
- Resistenza di uscita:	880 Ω
LED	
- Tensione nominale:	24 V DC SELV
- Corrente assorbita:	circa 1 mA per LED
Sensore di temperatura:	PT1000, classe B
Classe di protezione:	III
Profondità di montaggio:	16 mm
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- Adatto solo per circuiti SELV.
- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
- Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
