

## Accoppiatore bus pulsanti SI PA 1 modulo con finestra di controllo e comando a 2 punti per KNX



| Specifica                                                                                | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  grigio | 5152 30   | 1  | 103,09                | 06 | 4010337500070 |

L accoppiatore bus pulsanti è l'interfaccia tra il sistema KNX e l'utente.

### Caratteristiche

#### Funzione tasti

- Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato scene.
- Funzione commutazione: Comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (ON, OFF, COMMUTA, nessuna reazione).
- Funzione regolazione luminosità: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione).
- Funzione veneziana: Comando parametrizzabile per l'azionamento dei tasti (SU, GIÙ, nessuna reazione).
- Funzione encoder 1 byte: modalità operativa configurabile.
- Funzione apparecchio derivato scene: modalità operativa configurabile (con o senza funzione di memoria premendo a lungo il tasto).
- Nel comando a 2 punti (bilanciere diritto), il bilanciere può essere azionato da entrambi i lati (ad es. in alto/in basso).
- Accoppiatore bus pulsanti nel sistema sopra intonaco con protezione dall'acqua (IP44).
- Funzioni dei LED di stato: il LED rosso può essere utilizzato a scelta per l'illuminazione di orientamento, l'indicazione di azionamento o di stato.
- Metodi di comando funzione bilanciere o tasti impostabili.

#### Funzione bilanciere

- Commutazione, regolazione luce e veneziana.
- Comando parametrizzabile per l'azionamento del bilanciere in alto o in basso (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
- Comando parametrizzabile per l'azionamento del bilanciere in alto o in basso (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione).
- Il comando può essere parametrizzato per l'azionamento del bilanciere (bilanciere in alto: SU/bilanciere in basso: GIÙ, bilanciere in alto: GIÙ/bilanciere in basso: SU).

### Dati tecnici

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Supporto KNX:   | TP256                                     |
| Connettore KNX: | morsetto di collegamento e di derivazione |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione:        | IP44                        |
| Classe di protezione:       | III                         |
| Temperatura ambiente:       | da -25 °C a +55 °C          |
| Umidità relativa dell'aria: | da 5 a 93% (senza condensa) |

---

## **Contenuto della fornitura**

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

---