GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Accoppiatore bus pulsanti SI PA 2 moduli con comando a 1 punto per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	5161 30	1	106,24	06	4010337500087

L accoppiatore bus pulsanti è l interfaccia tra il sistema KNX e l utente.

Caratteristiche

Funzione tasti

- Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato scene.
- Funzione commutazione: Comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (ON, OFF, COMMUTA, nessuna reazione).
- Funzione regolazione luminosità: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione).
- Funzione veneziana: Comando parametrizzabile per l'azionamento dei tasti (SU, GIÙ, nessuna reazione).
- Funzione encoder 1 byte: modalità operativa configurabile.
- Funzione apparecchio derivato scene: modalità operativa configurabile (con o senza funzione di memoria premendo a lungo il tasto).
- Nel comando a un punto (bilanciere obliquo), il bilanciere può essere azionato solo da un lato (in basso).
- Accoppiatore bus pulsanti nel sistema sopra intonaco con protezione dall’acqua (IP44).

Dati tecnici

Supporto KNX:	TP256
Connettore KNX:	morsetto di collegamento e di derivazione
Grado di protezione:	IP44
Classe di protezione:	III
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +55 °C
Umidità relativa dell’aria:	da 5 a 93% (senza condensa)

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Contenuto della fornitura

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
