# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Trasmettitore a parete RF 2 moduli per KNX**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| bianco crema brillante | 5178 01 | 1 | 135,44 | 06 | 4010337123026 |
| bianco puro brillante | 5178 03 | 1 | 135,44 | 06 | 4010337123033 |
| bianco puro satinato | 5178 27 | 1 | 135,44 | 06 | 4010337123040 |
| antracite | 5178 28 | 1 | 137,57 | 06 | 4010337123064 |
| color alluminio (verniciato) | 5178 26 | 1 | 139,68 | 06 | 4010337123057 |
| nero opaco (verniciato) | 5178 005 | 1 | 139,68 | 06 | 4010337123088 |
| grigio opaco (verniciato) | 5178 015 | 1 | 139,68 | 06 | 4010337123071 |

**Caratteristiche**

- Il trasmettitore a parete può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti con una piastra di montaggio.
- La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
- Interfaccia USB Micro tipo B integrata utilizzabile per la programmazione locale e come interfaccia KNX RF.
- Apparecchio alimentato da pile.
- L'apparecchio supporta KNX Secure.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Funzione "Commutazione"

- Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
- Comando per la pressione del tasto breve o prolungata del tasto.

Funzione "Regolazione luce"

- È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (più chiaro-ON, più scuro-OFF, più chiaro/più scuro/COMMUTAZIONE).

Funzione "Veneziana"

- È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (SU, GIÙ, COMMUTAZIONE).

Funzione "Encoder"

- 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Funzione "Colore"

- Comando del colore RGB/RGBW, alternanza tra 8 valori colore.

Funzione "Apparecchio derivato scene"

- Possibilità di richiamare e salvare le scene, alternanza tra 8 scene.

Funzione "Individuale"

- Premere o rilasciare diverse combinazioni di funzioni con il tasto.
- Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.

---

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Supporto KNX: | RF1.R |
| Modalità di messa in servizio: | S-Mode |
| Tensione nominale: | 3 V DC |
| Batterie: | 1 x CR 2032 |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |
| Frequenza del segnale: | 868,3 MHz |
| Potenza di trasmissione: | Max. 20 mW |
| Portata (campo libero): | circa 100 m |

---

**Avvisi**

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
- Se si utilizza una placca metallica, la portata può diminuire.
- Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.

---

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Contenuto della fornitura**

- Le batterie sono in dotazione.
- Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.

---